

# TACHYMETRE ELECTRONIQUE CT 50

- Fiable et précis
- Simple d'utilisation
- Affichage de 2 paramètres en simultané
- Choix de la langue



## FONCTIONS



### TACHYMETRE :

- Compte-tour optique
- Compte-tour de contact (option)
- Fonction Hold
- Valeurs mini. et maxi.
- Choix des unités

## SPECIFICATIONS

	Unités de mesure	Plages de mesure	Exactitudes*	Résolutions
Tachymètre optique	tr/min, rpm	60 à 50 000 tr/min	±1% de la lecture ±1 tr/min	1 tr/min
Tachymètre de contact	m/min, ft/min, ln/min	30 à 20 000 tr/min 4 à 2 500 m/min	±2% de la lecture ±1 m/min	0,1 m/min

\* Etablies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'ajustage ou de se ramener à des conditions identiques.

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**AFFICHAGE :** 2 lignes de 12 caractères. Dimensions 38 x 12 mm.

**BOITIER :** Anti-choc en ABS/PC.

**CLAVIER :** Elastomère comprenant 5 touches.

**CABLE :** spiralé lg. 450 mm, extension : 2,4 m

**ELEMENT DE MESURE :**

**Tachymétrie optique :** Détecteur optique (phototransistor)

**Tachymétrie de contact :** adaptateur type ETC pour sonde de tachymétrie optique

**Distance de visée maximum :** 40 cm

**CONFORMITE :** Compatibilité électromagnétique (norme NF EN 61326-1)

**ALIMENTATION :** 1 pile alcaline 9V 6LR6

**AMBIANCE D'UTILISATION :** Gaz neutre

**TEMPERATURE D'UTILISATION :** De 0 à 50°C.

**TEMPERATURE DE STOCKAGE :** De 0 à 50°C.

**AUTO-EXTINCTION DE L'APPAREIL :** 30 min

**DIMENSIONS :** 145 x 75 x 34 mm

**POIDS :** 190 g

**LANGUES :** Français, anglais.

## LIVRE AVEC...

O Option                      X Livré avec

**CT 50**

Sonde de tachymétrie optique	X
Ruban réfléchissant (1 m)	X
Embout de tachymétrie de contact	O
Certificat d'ajustage	X

## ACCESSOIRES

- Coque de protection élastomère avec piètement et aimant
- Ruban réfléchissant lg. 1 m pour sonde optique
- Valises de transport



## SERVICE APRES-VENTE

Kimo réalise l'étalonnage, la calibration et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes Assurances Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

## UTILISATION

Choix de la langue : (appareil éteint) maintenir la touche "OK" enfoncée et appuyer sur la touche "ON/OFF". Appuyer sur "HOLD" pour valider l'anglais et sur "SELECT" pour le français.

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyer sur "ON/OFF".

Sur la première ligne apparaît la mesure en cours et sur la deuxième est indiqué le type de tachymétrie choisi : contact ou optique.

Pour modifier le type de tachymétrie, appuyer sur "SELECT" jusqu'à ce que "contact" ou "optique" apparaisse (si vous êtes actuellement en mode contact, seul optique sera proposé dans ce menu et vice versa). Valider à l'aide de la touche "OK".

Pour modifier l'unité de mesure, appuyer sur "SELECT" jusqu'à ce que "unité" apparaisse et appuyer sur "OK". Faire ensuite défiler les unités proposées à l'aide de la touche "SELECT" et valider avec la touche "OK". Pour sortir de ce menu, appuyer sur "ESC".

Pour afficher les valeurs minimum et maximum, appuyer sur "MIN/MAX" et pour revenir au mode mesure en cours, presser sur "ESC".

Pour figer la mesure en cours, appuyer sur "HOLD" une fois et deux fois pour revenir à la mesure en cours.

Pour éteindre l'appareil, laisser la touche "ON/OFF" enfoncée quelques secondes.



[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

**SIEGE SOCIAL & USINE \***

Zone industrielle  
BP 16  
24700 MONTPON  
Tél : 05 53 80 85 00  
Fax : 05 53 80 16 81

**AGENCE REGION PARISIENNE \***

BP 48 - Boulevard de Beaubourg  
Emerainville  
77312 MARNE LA VALLEE - Cedex 2  
Tél : 01 60 06 14 72  
Fax : 01 64 80 46 15

**AGENCE RHÔNE ALPES**

Parc des Pivoles  
9, rue de Catalogne  
69153 DECINES  
Tél : 04 72 15 88 72  
Fax : 04 78 26 41 35

**AGENCE BRETAGNE \***

12 rue Durafour  
35000 RENNES  
Tél : 02 99 27 59 00  
Fax : 02 99 27 58 88

**AGENCE NORD\***

141 rue de Douai  
59000 LILLE  
Tél : 03 20 90 92 95  
Fax : 03 20 90 92 99

**AGENCE PACA**

Immeuble Antélios C  
75 rue Marcellin Berthelot  
13858 AIX EN PROVENCE  
Tél : 04 42 97 33 94  
Fax : 04 42 97 33 98



\* Sites certifiés ISO 9001

Ref. FT - CT50 - 06/02 B